SACC-V-4CON-PG9/A - Conector de válvula

1527883

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1527883

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Conector de válvula, Universal, 4-polos, Conector de válvula A, Conexão a parafuso, conexão para cabos Pg9, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm

Dados comerciais

Código	1527883
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF2D
Chave de produto	AF2DAA
GTIN	4017918980955
Peso por unidade (inclusive embalagem)	25,61 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	25,3 g
País de origem	HU

Dados técnicos

Avisos

Instrução de montagem:	IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, por ex., com abraçadeiras.

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector para válvulas
Tipo de sensor	Universal
Número de pólos	4
Quantidade de saídas de cabos	1
Blindado	não
Conexão Pg	Pg9

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material vedação	NBR
	TPE
Material da caixa conector de válvula	PA 6
Material de contato	CuSn
Material do conector fêmea do plugue de válvula	PA 6
Material superfície de contato	Ni

Medidas

Medida externa

Diâmetro externo	6 mm ... 8 mm

Características elétricas

Resistência de contato	≤ 15 mΩ
Resistência de isolamento	≥ 100 MΩ
Tensão U_N	250 V AC
	250 V DC
Corrente nominal I_N	10 A
Ligação de proteção	sem ligação

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	50 (Conector de encaixe de válvula)

Sinalização

Indicação de estado	não
Indicação de estado disponível	não

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Perfil de conexão	0,34 mm² ... 1,5 mm²
Perfil de conexão AWG	22 ... 16

Conectores

Conexão 1

Formato da cabeça	Conector de válvula
Tipo de rosca da cabeça	A

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)	-30 °C ... 100 °C (Conector)

Desenhos

Desenho de medidas



Diagrama de circuitos



Certificações

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1527883

UL certificado
ID de certificação: File E 118976

	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	250 V	10 A	-	-

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440105
ECLASS-15.0	27440105

ETIM

ETIM 9.0	EC003623

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	a5a1b7f5-f63b-4d11-8122-e430fc9c2f99

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br