

SACC-V-5CON-PG9/AD-2L 24V - Conector de válvula



1527948

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1527948>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector de válvula, Universal, 5-polos, Conector de válvula AD (pressostato), Conexão a parafuso, conexão para cabos Pg9, diâmetro externo de linha 6 mm ... 8 mm

Dados comerciais

Código	1527948
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AF2D
Chave de produto	AF2DAA
GTIN	4017918980979
Peso por unidade (inclusive embalagem)	31,2 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	30,2 g
País de origem	HU

Dados técnicos

Avisos

Instrução de montagem:

IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, por ex., com abraçadeiras.

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector para válvulas
Tipo de sensor	Universal
Número de pólos	5
Quantidade de saídas de cabos	1
Blindado	não
Conexão Pg	Pg9

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material vedação	NBR
Material da caixa conector de válvula	PA 6
Material de contato	CuSn
Material do conector fêmea do plugue de válvula	PA 6
Material superfície de contato	Ni

Medidas

Medida externa

Diâmetro externo	6 mm ... 8 mm
------------------	---------------

Características elétricas

Resistência de contato	$\leq 15 \text{ m}\Omega$
Resistência de isolamento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensão U_N	24 V AC
	24 V DC
Corrente nominal I_N	4 A
Ligação de proteção	sem ligação

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	50 (Conector de encaixe de válvula)
-------------------	-------------------------------------

SACC-V-5CON-PG9/AD-2L 24V - Conector de válvula



1527948

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1527948>

Sinalização

Indicação de estado	2 LEDs
Indicação de estado disponível	sim

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Perfil de conexão	0,34 mm² ... 1,5 mm²
Perfil de conexão AWG	22 ... 16

Conectores

Conexão 1

Formato da cabeça	Conector de válvula
Tipo de rosca da cabeça	AD (pressostato)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete)	-25 °C ... 85 °C (Conector de válvula)

Normas e disposições

Conector de encaixe para válvula

Designação padrão	Conector de encaixe para válvulas
Normas/disposições	EN 175301-803

Desenhos

Desenho de medidas





Diagrama de circuitos



SACC-V-5CON-PG9/AD-2L 24V - Conector de válvula



1527948

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1527948>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440105
ECLASS-15.0	27440105

ETIM

ETIM 9.0	EC003623
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	30d4ec3e-6cb5-41f0-9ed5-c9e09ae22730