

HC-B 6-ANDOCK - Quadro de encaixe



1586112

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1586112>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Moldura de adaptação para inserções, para insertos de contato do formato B6, com 4 parafusos de cabeça plana M5, compensação de inserção nos eixos x/y +/- 1,5 mm

Dados comerciais

Código	1586112
Unidades por embalagem	2 Unidade
Chave comercial	AF7A
Chave de produto	AF7AZB
GTIN	4046356345743
Peso por unidade (inclusive embalagem)	97,35 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	97,35 g
País de origem	CN

HC-B 6-ANDOCK - Quadro de encaixe



1586112


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1586112>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Moldura de adaptação
Formato	B6
Quantidade de pontos modulares	2

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	55 mm
Altura	86 mm
Profundidade	25,8 mm

Dados de material

Material	Aço inox
----------	----------

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 500
-------------------	-------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------------	-------------------

Montagem

Tipo de montagem	Montagem direta com flange
Instrução de montagem	Para insertos de contato das séries B6, DD24, BB10, K, M

HC-B 6-ANDOCK - Quadro de encaixe

1586112

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1586112>

Desenhos

Desenho de medidas





Imagem dimensional

HC-B 6-ANDOCK - Quadro de encaixe

1586112


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1586112>

Desenho de medidas



Recorte de montagem

Desenho de medidas



máx. medida da distância de ambas placas de adaptador (com contatos padrão 25,8 mm; com contatos de fibra óptica 27 mm; com contatos pneumáticos 26,5 mm)

HC-B 6-ANDOCK - Quadro de encaixe



1586112

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1586112>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440206
ECLASS-15.0	27440206

ETIM

ETIM 9.0	EC002312
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-B 6-ANDOCK - Quadro de encaixe



1586112

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1586112>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br