

RC-07S1N8A0000 - Inserto de contato



1594731

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1594731>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Inserto de contato, M23, número de polos: 7, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, série: NC, RC, RM, TU, UC

Dados comerciais

Código	1594731
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	ABRA
Chave de produto	ABRAFT
GTIN	4046356203043
Peso por unidade (inclusive embalagem)	2,85 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	2,5 g
País de origem	DE

RC-07S1N8A0000 - Inserto de contato



1594731

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1594731>

Dados técnicos

Avisos

Nota de encomenda:	Solicitar os contatos de crimpagem com 2 mm de Ø separadamente
--------------------	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Inserto de contato
Série	NC
	RC
	RM
	TU
	UC
Aplicação	Sinal
Número de pólos	7
Face de encaixe	7
Codificação	N
Tipo de rosca	M23

Características elétricas

Contato: Grupo de contato 1

Diâmetro de contato	2 mm
Corrente nominal I_N	20 A (com bitola de conexão máx.)
Tensão U_N	48 V AC
	74 V DC
Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	3
Tensão de choque de dimensionamento	1,5 kV

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão para crimp
-----------------	--------------------

Dados de material

Material Corpo de isolamento	PA 6.6
------------------------------	--------

Conectores

Sentido de rotação	Padrão
--------------------	--------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	50 % ... 65 %
---	---------------

RC-07S1N8A0000 - Inserto de contato

1594731

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1594731>



Desenhos

Desenho do diagrama




Imagem com pólos

RC-07S1N8A0000 - Inserto de contato



1594731

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1594731>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440223
ECLASS-15.0	27440223

ETIM

ETIM 9.0	EC003557
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

RC-07S1N8A0000 - Inserto de contato



1594731

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1594731>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br