

UC-17S1N1280DU - Conector para cabos



1606574

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1606574>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



M23, Conector para cabos, série: UC, reto, blindado: sim, Travamento parafusado, Número de pólos: 17, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Soquete, Cálice de solda, faixa de diâmetro de cabo: 2 mm ... 14,5 mm, codificação: N

Dados comerciais

Código	1606574
Unidades por embalagem	20 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	ABRA
Chave de produto	ABRAIA
GTIN	4046356260404
Peso por unidade (inclusive embalagem)	92,6 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	91,621 g
País de origem	DE

UC-17S1N1280DU - Conector para cabos



1606574

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1606574>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector de encaixe circular (lado do cabo)
-----------------	---

Conectores

Corpo de isolamento

Codificação	N
Material (Corpo de isolamento)	PBT
Material (Contato)	CuZn
Material (Superfície de contato)	Ni/Au
Ciclos de encaixe	50
Tipo de conexão	Cálice de solda
Tipo de contato de comutação	Soquete
Aplicação	Sinal
Número de pólos	17
Sentido de rotação	Padrão
Face de encaixe	17
Quantidade Contato (Grupo de contato 1)	17
Diâmetro Contato (Grupo de contato 1)	1 mm
Bitola de fios min. Contato (Grupo de contato 1)	0,08 mm ²
Bitola de fios máx. Contato (Grupo de contato 1)	1 mm ²
Corrente nominal Contato (Grupo de contato 1)	8 A (com bitola de conexão máx.)
Tensão nominal Contato (Grupo de contato 1)	48 V AC 74 V DC
Tensão de choque de dimensionamento	1,5 kV
Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	3

Caixa

Versão	Caixa do conector para cabos
Tipo de rosca	M23
Formato	reto
Tipo de travamento	Travamento parafusado
Conexão Pg	sem
Material (Caixa)	GD-Zn
Material (Peças torneadas)	CuZn
Material (Superfície da caixa)	Ni
Material (Vedação)	FPM (Anel O)
Grau de proteção (encaixado)	IP67

Vedação

Diâmetro externo de linha	2 mm ... 14,5 mm
Material vedação	NBR


UC-17S1N1280DU - Conector para cabos

1606574

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1606574>



Desenho do diagrama



Desenho com dimensões

UC-17S1N1280DU - Conector para cabos



1606574

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1606574>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440116
ECLASS-15.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UC-17S1N1280DU - Conector para cabos



1606574

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1606574>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	69a00d72-aedf-4bbe-a64f-7701fc93c700

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br