

# SF-10KP004 - Contato para crimp



1607355

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607355>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Contato para crimp, Pino, Girado, diâmetro de contato: 1 mm, bitola de conexão: 0,14 mm<sup>2</sup> ... 0,5 mm<sup>2</sup>, material de contato: CuZn, Produto alternativo conforme RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %) código: 1241921

## Suas vantagens

- Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
- Alta resistência à tração da conexão
- Mínimas resistências de contato
- Fácil monitoramento da fabricação

## Dados comerciais

Código	1607355
Unidades por embalagem	100 Unidade
Chave comercial	ABRE
Chave de produto	ABREAD
GTIN	4046356174831
Peso por unidade (inclusive embalagem)	0,38 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,338 g
País de origem	DE

# SF-10KP004 - Contato para crimp



1607355

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607355>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Contato de crimpagem
Tipo de processamento do material do contato	Girado

### Dados de conexão

#### Tecnologia de conexão

Tipo de contato	Pino
Tipo de conexão	Conexão para crimp


#### Conexão de condutores

Bitola de conexão	0,14 mm <sup>2</sup> ... 0,5 mm <sup>2</sup>
-------------------	--

### Dados de material

Material Contato	CuZn
Material Superfície metálica da área de contato (camada intermediária)	Ni
Material Superfície metálica da área de contato (camada de cobertura)	Au

### Medidas

Desenho de medidas	
Diâmetro (Diâmetro de contato)	1 mm

### Características mecânicas

#### Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	100
-------------------	-----


# SF-10KP004 - Contato para crimp

1607355

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607355>

## Desenhos

### Desenho de medidas



### Desenho com dimensões

# SF-10KP004 - Contato para crimp



1607355

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607355>

## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

### ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

# SF-10KP004 - Contato para crimp



1607355

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607355>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	ed085d3d-0097-46e7-aa42-f4e0b472e113

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)