

HC-M-KV-M40(27-34) - Prensa-cabos



1607729

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607729>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conexão metálica até 5 bar, comprimento de rosca: 8 mm, diâmetro de cabo: 27 ... 34 mm, SW 50, conexão: M40

Dados comerciais

Código	1607729
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	AF7D
Chave de produto	AF7DAX
GTIN	4017918938819
Peso por unidade (inclusive embalagem)	184,2 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	168,65 g
País de origem	DE

HC-M-KV-M40(27-34) - Prensa-cabos

1607729

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607729>




Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Prensa-cabos
Aplicação	Padrão
Número de condutores	1
Tipo de conexão	M40
Fabricante	Jacob
Designação do fabricante	101036M40
Blindado	não

Medidas

Desenho de medidas	
Comprimento	35 mm
Comprimento rosca de conexão	8 mm
Diâmetro do furo	40,1 mm ... 40,3 mm
Abertura da porca cega	50 mm
Abertura dos suportes	50 mm
Sextavado, medida do ângulo	58 mm
Tipo de rosca do lado de conexão	M40 x 1,5
Passo da rosca	1,5 mm

Dados de conexão

Torque de aperto	20 Nm (Porca de capa)
	20 Nm (Conexão)

Dados de material

Material Anel de compressão	PA
Material vedação O-ring	NBR
Material vedação Vedação do cabo	Neoprene
Material da conexão roscada	Latão, niquelado

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha Cabo 1	27 mm ... 34 mm
Isenção de halogênio	não

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP68 (até 5 bar)
------------------	------------------

HC-M-KV-M40(27-34) - Prensa-cabos

1607729

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607729>



Temperatura ambiente (funcionamento)	-30 °C ... 100 °C
--------------------------------------	-------------------

HC-M-KV-M40(27-34) - Prensa-cabos


1607729

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607729>



Desenhos

Desenho de medidas



Desenho com dimensões

HC-M-KV-M40(27-34) - Prensa-cabos

1607729

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607729>



Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607729>



EAC-RoHS

ID de certificação: RU D-DE.HB35.B.00387

HC-M-KV-M40(27-34) - Prensa-cabos



1607729

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607729>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

HC-M-KV-M40(27-34) - Prensa-cabos



1607729

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1607729>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	fb259922-836a-4076-b45a-ad83019743f0

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br