

# VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSB5 - Moldura de montagem



1608252

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1608252>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Quadro de montagem exterior MSTB, IP67, para travamento push-pull, metal, com contato fêmea integrado para conexão de condutor, conexão à mola, 400 V, para recorte de montagem retangular, com vedação, sem parafusos de fixação

## Dados comerciais

Código	1608252
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	ABNH
Chave de produto	ABNOJA
GTIN	4046356160056
Peso por unidade (inclusive embalagem)	63,9 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	61,4 g
País de origem	DE

# VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSB5 - Moldura de montagem



1608252

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1608252>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Moldura de montagem
Aplicação	Freenet
Formato	SCRJ
Número de pólos	5
Versão	Macho

### Propriedades de isolamento

Grau de impurezas	2
-------------------	---

### Características elétricas


Tensão nominal (III/3)	400 V
Corrente nominal	16 A (a 20 °C)

### Dados de conexão

#### Tecnologia de conexão

Tipo de conexão	Conexão à mola
-----------------	----------------

### Medidas

Desenho de medidas	
Largura	36,2 mm
Altura	42 mm
Comprimento	41,9 mm

### Dados de material

Cor	prata
Material	Metálica
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material vedação	NBR
Material de vedação	NBR
Material caixa	Plástico
Material superfície da caixa	niquelado

### Características mecânicas

#### Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 100
-------------------	-------

# VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSB5 - Moldura de montagem



1608252

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1608252>

## Condições ambientais e de vida útil operacional

### Condições ambientais

Grau de proteção	IP65/IP67
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 70 °C

## Montagem

Tipo de montagem	Montagem frontal
------------------	------------------


# VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSB5 - Moldura de montagem

1608252

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1608252>


## Desenhos

Desenho de medidas



Quadro de montagem exterior MSTB Push-Pull

Desenho de medidas



Recorte de montagem

# VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSB5 - Moldura de montagem



1608252

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1608252>

## Classificações

### ETIM

ETIM 8.0

EC002310

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

# VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSB5 - Moldura de montagem



1608252

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1608252>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n.º CAS: 119-47-1)
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)