

VS-P1211-P1211-C1000/ 5,0 - Cabo de fibra óptica



1608715

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1608715>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cabo de fibra óptica montado PROFINET, cabo circular, fibra de polímero 980/1000 µm, caixa metálica Push-Pull SC-RJ/IP67 sobre caixa metálica Push-Pull SC-RJ/IP67, p/ disposição dentro de edifícios, cabo para aplicação externa c/ proteção UV, comprimento: 5 m

Dados comerciais

Código	1608715
Unidades por embalagem	1 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave de produto	ABNMAY
GTIN	4046356161275
Peso por unidade (inclusive embalagem)	451 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	213,271 g
País de origem	DE

VS-P1211-P1211-C1000/ 5,0 - Cabo de fibra óptica



1608715

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1608715>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cabo de dados, montado
Tipo de sensor	PROFINET
Número de pólos	2

Características elétricas

Atenuação	$\leq 2,5$ dB (com 660 nm)
Meio de transmissão	Condutor de fibra óptica

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 500
-------------------	------------

Dados de material

Material vedação O-ring	NBR
Material vedação Vedação do cabo	TPE
Material caixa	Zinco fundido sob pressão
Revestimento externo, material	LSFH

Conectores

Conexão 1

Formato	Conector reto SC-RJ
Tipo de travamento	Push-Pull

Conexão 2

Formato	Conector reto SC-RJ
Tipo de travamento	Push-Pull

Cabos/condutores

Extensão da linha	5,00 m
Peso do cabo	67 kg/km
Montagem do condutor linha de sinal	1000,00 μ m
Diâmetro de condutor inclusive isolamento	2,2 mm
Diâmetro externo de linha	7,50 mm
Revestimento externo, material	PE
Revestimento externo, cor	verde RAL 6018
Condutor individual, cor	preto, laranja
Menor raio do dobrador, disposição fixa	25 mm
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel	25 mm
Isenção de halogênio	sim
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 60 °C (Cabo, disposição fixa)

VS-P1211-P1211-C1000/ 5,0 - Cabo de fibra óptica



1608715

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1608715>

	-30 °C ... 70 °C (Cabo, disposição móvel)
Condutor de fibra óptica	
Quantidade de fibras	2


Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65
	IP67
	IP65/IP67
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa)	-30 °C ... 70 °C (Cabo, disposição fixa)
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel)	-20 °C ... 60 °C (Cabo, disposição móvel)
Temperatura ambiente (funcionamento)	Conector/suporte


Desenhos

Desenho de medidas



Conector SCRJ Push-Pull RJ45 IP67

Desenho de medidas



Conector SCRJ Push-Pull RJ45 IP67

Desenho do diagrama




Imagem com pólos conector SCRJ

Desenho do diagrama




Imagem com pólos conector SCRJ

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br