

RF-16P2N8AAC00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1613773

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1613773>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector de encaixe para equipamento parede frontal, angular, giratório, Travamento parafusado, M23, número de polos: 16, tipo de contato: Pino, Anel de vedação radial, 4x Ø 3,2, blindado: sim, dimensões do flange: 28 mm x 28 mm, número de polos: 16, tipo de conexão: Conexão para crimp, série: RF

Dados comerciais

Código	1613773
Unidades por embalagem	16 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave de produto	ABRAGM
GTIN	4046356402170
Peso por unidade (inclusive embalagem)	121,94 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	121,94 g
País de origem	DE

RF-16P2N8AAC00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1613773

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1613773>

Dados técnicos

Avisos

Nota de encomenda:	Solicitar os contatos de crimpagem com 1 mm de Ø separadamente
--------------------	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento)
Série	RF
Aplicação	Feedback, sinal
	Sinal
Número de pólos	16
Face de encaixe	16
Blindado	sim
Codificação	N
Tipo de rosca	M23

Medidas

Caixa

Dimensões do flange	28 mm x 28 mm
---------------------	---------------

Dados de material

Material vedação	FPM
Material da caixa	Elementos rotativos: liga de cobre-zinco (CuZn), elementos moldados sob pressão: zinco (GD-Zn)
Material do corpo de isolamento	PA 6.6
Material do anel de vedação e do O-ring	FPM

Características elétricas

Contato

Diâmetro de contato	1 mm
Corrente nominal I_N	8 A
Tensão U_N	100 V
Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	3
Tensão de choque de dimensionamento	1,5 kV

Dados de conexão

Conexão de condutores

Tipo de conexão	Conexão para crimp
Tipo de contato	Pino

RF-16P2N8AAC00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1613773

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1613773>

Conectores

Formato	angular, giratório
Sentido de rotação	Sentido oposto

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP67
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C
Altitude	2000 m


RF-16P2N8AAC00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal

1613773


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1613773>

Desenhos

Desenho de medidas



Desenho de medidas




RF-16P2N8AAC00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1613773

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1613773>

Desenho do diagrama



RF-16P2N8AAC00 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal



1613773

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1613773>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br