

HC-M-BS-M20 - Bujão roscado



1645846

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1645846>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Bujão roscado, material da conexão roscada: Latão, niquelado, rosca de conexão: M20 x 1,5, cor: prata



Dados comerciais

Código	1645846
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	AF7D
Chave de produto	AF7DZX
GTIN	4017918951092
Peso por unidade (inclusive embalagem)	11,3 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	10,708 g
País de origem	DE

HC-M-BS-M20 - Bujão roscado

1645846

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1645846>



Dados técnicos


Propriedades do artigo

Tipo de produto	Bujão roscado
-----------------	---------------

Dados de conexão

Torque de aperto	5 Nm
------------------	------

Medidas

Desenho de medidas	
Comprimento	9 mm
Comprimento rosca de conexão	6 mm
Comprimento sem rosca de conexão	3 mm
Diâmetro	20 mm
Diâmetro da rosca de conexão	20 mm
Abertura da porca cega	22 mm
Sextavado, medida do ângulo	24 mm
Tipo de rosca do lado de conexão	M20 x 1,5
Passo da rosca	1,5 mm

Dados de material

Material vedação O-ring	NBR
Material superfície da caixa	Ni
Material da conexão roscada	Latão, niquelado

Cabos/condutores

Isenção de halogênio	não
----------------------	-----

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP68
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 80 °C

HC-M-BS-M20 - Bujão roscado

1645846

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1645846>



Desenhos

Desenho de medidas




Imagem dimensional

HC-M-BS-M20 - Bujão roscado



1645846

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1645846>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	23111190

ETIM

ETIM 9.0	EC000032
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-M-BS-M20 - Bujão roscado



1645846

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1645846>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	3e3a4946-cc6a-49b3-ba17-ed88029a89a7

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br