

# HC-M-BS-M16 - Bujão roscado



1646227

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1646227>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Tampão cego, de metal, tamanho: M16



## Dados comerciais

Código	1646227
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	AF7D
Chave de produto	AF7DZX
GTIN	4017918927981
Peso por unidade (inclusive embalagem)	7,03 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	7 g
País de origem	DE

# HC-M-BS-M16 - Bujão roscado

1646227

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1646227>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Bujão roscado
-----------------	---------------


### Dados de conexão

Torque de aperto	3,5 Nm
------------------	--------

### Dados Ex

Aplicação em atmosferas potencialmente explosivas	não
---	-----

### Medidas

Desenho de medidas	
Comprimento	8 mm
Comprimento rosca de conexão	5 mm
Comprimento sem rosca de conexão	3 mm
Diâmetro	16 mm
Diâmetro da rosca de conexão	16 mm
Abertura da porca cega	18 mm
Sextavado, medida do ângulo	20 mm
Tipo de rosca do lado de conexão	M16 x 1,5
Passo da rosca	1,5 mm

### Dados de material

Material	Latão, niquelado
Material vedação O-ring	NBR
Material superfície da caixa	Ni
Material da conexão roscada	Latão, niquelado

### Cabos/condutores

Isenção de halogênio	não
----------------------	-----

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

Grau de proteção	IP68
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 80 °C

# HC-M-BS-M16 - Bujão roscado


1646227

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1646227>



## Desenhos

Desenho de medidas



Desenho com dimensões

# HC-M-BS-M16 - Bujão roscado



1646227

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1646227>

## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	23111190

### ETIM

ETIM 9.0	EC000032
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# HC-M-BS-M16 - Bujão roscado



1646227

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1646227>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	f799b032-6e08-4e2a-986d-0061bc60a1f1

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)