# VS-08-T-H-RJ45/IP67 - Carcaça RJ45

1652732

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1652732

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Carcaça RJ45, formato: RJ45, grau de proteção: IP67, número de polos: 8, material: PA, saída de cabo: reto, cor: cinza A RAL 7042, Ethernet

## Suas vantagens

- Manuseio simples
- IP65/67
- Solução de alta qualidade e econômica na área de segurança IP

## Dados comerciais

| | |
|---|---|
| Código | 1652732 |
| Unidades por embalagem | 5 Unidade |
| Chave comercial | ABNN |
| Chave de produto | ABNNAZ |
| GTIN | 4017918952877 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 13,92 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 13,265 g |
| País de origem | DE |

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

| | |
|---|---|
| Tipo de produto | Carcaça |
| Formato | RJ45 |
| Tipo de sensor | Ethernet |
| Número de pólos | 8 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Saída de cabo | reto |

Propriedades de isolamento

| | |
|---|---|
| Categoria de sobretensão | I |
| Grau de impurezas | 2 |

### Características elétricas

| | |
|---|---|
| Tensão nominal (III/3) | 72 V (DC) |

### Medidas

| | |
|---|---|
| Largura | 38,4 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Comprimento | 45 mm |

### Dados de material

| | |
|---|---|
| Cor | cinza A RAL 7042 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material caixa | PA |
| Material de vedação do cabo | NBR |
| Material anel O | FPM |

### Cabos/condutores

| | |
|---|---|
| Diâmetro externo de linha | 5 mm ... 8,5 mm |

### Características mecânicas

Dados mecânicos

| | |
|---|---|
| Ciclos de encaixe | ≥ 1000 |

### Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

| | |
|---|---|
| Grau de proteção | IP67 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C |

## Classificações

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-15.0 | 27440192 |
| ECLASS-13.0 | 27440192 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC002943 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(n.º CAS: 119-47-1) |
| SCIP | ec5ae543-8bba-46c8-9174-07965d2283c9 |


Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br