

VS-A-F-IP67 - Moldura de montagem



1653744

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1653744>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Quadro de montagem exterior, IP67, para sistema Freenet, para recorte de montagem redondo, com vedação, sem parafusos de fixação, cor: cinza

Dados comerciais

Código	1653744
Unidades por embalagem	5 Unidade
Chave comercial	ABNN
Chave de produto	ABNND A
GTIN	4017918970123
Peso por unidade (inclusive embalagem)	6,66 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	5,928 g
País de origem	DE

VS-A-F-IP67 - Moldura de montagem



1653744

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1653744>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Moldura de montagem
Aplicação	Freenet
Formato	RJ45
Face de encaixe	sem equipamento
Número de pontos de encaixe	1

Propriedades de isolamento

Grau de impurezas	2
-------------------	---

Características elétricas


Meio de transmissão	Cobre
---------------------	-------

Dados de conexão

Tecnologia de conexão

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
-----------------	--------------------

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	36 mm
Altura	36 mm
Profundidade	27,5 mm
Comprimento	27,6 mm

Dados de material

Cor	cinza
Material	Plástico
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material vedação	NBR
Material de vedação da junta plana	NBR
Material caixa	Plástico
Material superfície da caixa	PA, cinza claro
Material superfície de contato	Au/Ni
Material suporte do contato	Poliéster GF

Características mecânicas

Dados mecânicos

VS-A-F-IP67 - Moldura de montagem



1653744

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1653744>

Ciclos de encaixe	≥ 1000
-------------------	--------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP65/IP67
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 80 °C

Montagem

Tipo de montagem	Montagem frontal
------------------	------------------

VS-A-F-IP67 - Moldura de montagem


1653744

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1653744>




Desenhos

Desenho de medidas



Quadro de montagem exterior para sistema Freenet

Desenho de medidas



Recorte de montagem

VS-A-F-IP67 - Moldura de montagem



1653744

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1653744>

Classificações

ECLASS

ECLASS-15.0	27440392
ECLASS-13.0	27440392

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-A-F-IP67 - Moldura de montagem



1653744

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1653744>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br