

VS-25-BU-DSUB-HD-CD-B - Porta-contatos D-SUB



1655247

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1655247>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Porta-contatos D-SUB, tamanho de caixa 3, para 44 contatos de sinal, tipo de contato soquete, para contatos para crimp, reto, fixação por meio de perfuração de 3 mm, para quadro de montagem exterior e caixa do quadro móvel VS-25-...



Suas vantagens

- Compatível com carcaça IP67 e moldura de montagem
- Montagem fácil

Dados comerciais

Código	1655247
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	ABNC
Chave de produto	ABNCAB
GTIN	4046356029186
Peso por unidade (inclusive embalagem)	14,24 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	8,11 g
País de origem	DE

VS-25-BU-DSUB-HD-CD-B - Porta-contatos D-SUB



1655247

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1655247>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Elemento do soquete
Aplicação	multipolos
Formato	D-SUB
Número de pólos	44
Face de encaixe	D-SUB
Número de pontos de encaixe	1
Versão	Soquete
Blindado	sim

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	2

Características elétricas


Tensão nominal (III/3)	60 V
Tensão de teste	1 kV
Corrente nominal	3 A (a 20 °C)
Tensão de teste	1000 V
Meio de transmissão	Cobre

Dados de conexão

Tecnologia de conexão

Tipo de conexão	Conexão para crimp
-----------------	--------------------

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	16 mm
Altura	12,93 mm
Comprimento	53,42 mm

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	Metal
Material superfície da caixa	metalizado
Material superfície de contato	Ouro

VS-25-BU-DSUB-HD-CD-B - Porta-contatos D-SUB



1655247

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1655247>

Material suporte do contato	termoplástico reforçado com fibra de vidro UL 94 V0
-----------------------------	---

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 500
-------------------	-------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-55 °C ... 115 °C

Montagem

Tipo de montagem	Montagem com parafusos
------------------	------------------------


VS-25-BU-DSUB-HD-CD-B - Porta-contatos D-SUB



1655247

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1655247>

Desenhos



Porta-contatos D-SUB

VS-25-BU-DSUB-HD-CD-B - Porta-contatos D-SUB



1655247

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1655247>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440214
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br