VS-09-ST-DSUB-2P-LH - Porta-contatos D-SUB

1655292

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1655292

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Porta-contatos D-SUB, tamanho de caixa 1, para recepção de 2 contatos combinados, tipo de contato pino, fixação por meio de rosca 4-40 UNC e pino de solda para quadro de montagem exterior VS-09-...

Suas vantagens

- Compatível com carcaça IP67 e moldura de montagem
- Montagem fácil

Dados comerciais

Código	1655292
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	ABNC
Chave de produto	ABNCAA
GTIN	4046356029230
Peso por unidade (inclusive embalagem)	10,202 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	10,202 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Avisos

Nota de encomenda:	Os contatos devem ser encomendados separadamente uma vez que não fazem parte do volume de fornecimento dos porta-contatos. Nos porta-contatos deve ser respectivamente montado um contato fêmea e um contato de pino.

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Inserto de contato
Aplicação	Inserto de contato combinado
Formato	D-SUB
Número de pólos	2
Face de encaixe	D-SUB
Blindado	não

Características elétricas

Meio de transmissão	Cobre

Dados de conexão

Tipo de conexão	D-SUB

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	Aço amarelo cromado
Material de contato	Liga de cobre
Material superfície de contato	Ouro sobre níquel
Material suporte do contato	PBTP

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 500

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-55 °C ... 125 °C

Montagem

Tipo de montagem	Rosca e pino de solda

Desenhos

Esquema de pinagem/Geometria de pino de solda



Esquema de perfuração

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1655292

UL certificado
ID de certificação: E118976

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(a), 6(a)-I, 6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	415f2b25-7fda-45c9-8d9a-2e9f4b0b2ce0

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br