

VS-25-BU-DSUB-5P-LH - Porta-contatos D-SUB



1655438

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1655438>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Porta-contatos D-SUB, tamanho de caixa 3, para recepção de 5 contatos combinados, tipo de contato soquete, fixação por meio de rosca 4-40 UNC e pino de solda para quadro de montagem exterior VS-25-...



Suas vantagens

- Compatível com carcaça IP67 e moldura de montagem
- Montagem fácil

Dados comerciais

Código	1655438
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	ABNC
Chave de produto	ABNCAB
GTIN	4046356029360
Peso por unidade (inclusive embalagem)	17,95 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	14,12 g
País de origem	DE

VS-25-BU-DSUB-5P-LH - Porta-contatos D-SUB



1655438

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1655438>

Dados técnicos

Avisos

Nota de encomenda:	Os contatos devem ser encomendados separadamente uma vez que não fazem parte do volume de fornecimento dos insertos de contato combinados.
--------------------	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Inserto de contato
Aplicação	Inserto de contato combinado
Formato	D-SUB
Número de pólos	5
Face de encaixe	D-SUB
Número de pontos de encaixe	1
Blindado	sim

Características elétricas

Meio de transmissão	Cobre
---------------------	-------

Dados de conexão

Tipo de conexão	Contatos de solda por onda
-----------------	----------------------------

Medidas

Largura	21,6 mm
Altura	53,4 mm
Comprimento	17,07 mm

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	Metal
Material superfície da caixa	metalizado
Material superfície de contato	Ouro
Material suporte do contato	PBTP

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 500
-------------------	-------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-55 °C ... 125 °C

Montagem

VS-25-BU-DSUB-5P-LH - Porta-contatos D-SUB



1655438

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1655438>


Tipo de montagem	Montagem com parafusos
------------------	------------------------

1655438

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1655438>

Desenhos

Esquema de pinagem/Geometria de pino de solda



Esquema de perfuração

VS-25-BU-DSUB-5P-LH - Porta-contatos D-SUB



1655438

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1655438>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1655438>



UL certificado

ID de certificação: E118976

VS-25-BU-DSUB-5P-LH - Porta-contatos D-SUB



1655438

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1655438>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	9d30d68f-eb7f-4589-b616-93362c9c6b23