

VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - Cabo D-SUB



1656314

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656314>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cabo D-SUB montado, blindado, 25 pólos, flexível (7 fios), cor do cabo RAL 7000 (cinza), grau de proteção IP20, cabeça 1 com soquete tamanho 3 e saída de cabo reta, cabeça 2 com pino caixa 3 e saída de cabo reta, comprimento: 5 m

Dados comerciais

Código	1656314
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	ABNC
Chave de produto	ABNCAS
GTIN	4046356029797
Peso por unidade (inclusive embalagem)	426,1 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	417,6 g
País de origem	CN

VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - Cabo D-SUB



1656314

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656314>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cabo de dados, montado
Formato	D-SUB
Tipo de sensor	Universal
Número de pólos	25
Blindado	sim
Saída de cabo	reto

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Corrente nominal	1 A
Tensão operacional	30 V
Meio de transmissão	Cobre

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 50
-------------------	------

Dados de material

Material caixa	PVC
Material de contato	Liga de cobre
Material superfície de contato	folheado a ouro
Revestimento externo, material	PVC

Dados de conexão

Tecnologia de conexão

Tipo de conexão	D-SUB
-----------------	-------

Conexão de condutores

Tipo de conexão	D-SUB
-----------------	-------

Conectores

Conexão 1

Formato	Soquete reto D-SUB 25
Grau de proteção	IP20

Conexão 2

Formato	Conector reto D-SUB 25
Grau de proteção	IP20

VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - Cabo D-SUB



1656314

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656314>

Cabos/condutores

Revestimento externo, material	PVC
Bitola do condutor	0,08 mm²
Montagem do condutor linha de sinal	7,00 mm
Linha de sinal AWG	28

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	0 °C ... 70 °C

Desenhos

Desenho do diagrama





Imagem com pólos

Desenho do diagrama



Frente de encaixe

VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - Cabo D-SUB



1656314

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656314>




Diagrama de circuitos

VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - Cabo D-SUB



1656314

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656314>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656314>



EAC

ID de certificação: 19060508

VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - Cabo D-SUB



1656314

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656314>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27440322

ETIM

ETIM 9.0	EC001855
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

VS-25-DSUB-20-LI-5,0 - Cabo D-SUB



1656314

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656314>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br