

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-5 - Cabo de ligação de fibra óptica



1656479

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656479>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Cabo de fibra óptica montado, cabo breakout, fibra polimérica 980/1000 µm, SC-RJ/IP20 sobre SC-RJ/IP20, para instalação dentro de quadros de comando, cabo adequado para aplicação externa com proteção UV, comprimento: 5 m

Suas vantagens

- Transmissão de dados confiável graças a alta qualidade
- Transmissão de dados rápida para aplicações exigentes
- Adequado de forma excelente para aplicações sensíveis a EMC
- Economia de espaço no quadro de comando graças a conectores SC-RJ
- Cabo Patch pré-montado para uma utilização fácil

Dados comerciais

Código	1656479
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	ABNI
Chave de produto	ABNIBA
GTIN	4046356029841
Peso por unidade (inclusive embalagem)	74,5 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	74,5 g
País de origem	DE

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-5 - Cabo de ligação de fibra óptica



1656479

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656479>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cabo de dados, montado
Tipo de sensor	Ethernet
Número de pólos	2
Face de encaixe	SCRJ conforme DIN EN 50377-6-1
Número de pontos de encaixe	2

Características elétricas

Atenuação	< 2,5 dB (com 660 nm)
Meio de transmissão	Condutor de fibra óptica

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 1000
-------------------	--------

Dados de material

Material caixa	PBT
Material de contato	Bronze fosforoso
Revestimento externo, material	PE

Dados de conexão

Tecnologia de conexão

Tipo de conexão	POF SC-RJ
-----------------	-----------

Conexão de condutores

Tipo de conexão	POF SC-RJ
-----------------	-----------

Conectores

Conexão 1

Formato	Conector reto SC-RJ
Cor do corpo de pega	preto
Ciclos de encaixe	≥ 1000
Grau de proteção	IP20

Conexão 2

Formato	Conector reto SC-RJ
Grau de proteção	IP20

Cabos/condutores

Extensão da linha	5,00 m
-------------------	--------

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-5 - Cabo de ligação de fibra óptica



1656479

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656479>

Tipo de cabo	Fibra de polímero (980 / 1000 µm)
Tipo de condutor	Cabo break-out
Revestimento externo, material	PE
Revestimento externo, cor	preto
Menor Raio de curvatura, instalação fixa	30 mm
Menor Raio de curvatura, instalação móvel	30 mm
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 70 °C
	-20 °C ... 60 °C

Condutor de fibra óptica

Quantidade de fibras	2
Fibra	Fibra de polímero, 980/1000 µm
Tipo de fibra	Fibra POF A4A
Meio de transmissão	Fibra de vidro multimodo

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 50 °C

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-5 - Cabo de ligação de fibra óptica




1656479

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656479>


Desenhos

Desenho de medidas



Conector de fibra óptica SC-RJ, POF, IP20

Desenho de medidas



Conector de fibra óptica SC-RJ, POF, IP20

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-5 - Cabo de ligação de fibra óptica



1656479

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656479>

Desenho do diagrama




Imagem com pólos conector SCRJ

Desenho do diagrama




Imagem com pólos conector SCRJ

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-5 - Cabo de ligação de fibra óptica



1656479

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656479>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27061003
ECLASS-15.0	27061003

ETIM

ETIM 9.0	EC002607
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-5 - Cabo de ligação de fibra óptica



1656479

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1656479>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP- E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	2c35bba3-c935-4b37-9fdd-b1fbbf8e4435

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br