VS-PP-F-SCRJ - Adaptador para trilho de fixação

1658121

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1658121

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Painel de junção, SC-RJ, montagem em trilho de fixação, IP20, 1 ponto de encaixe, soquete/soquete, utilizável em fibra de vidro, multimodo, PCF e de polímero

Descrição do produto

Sistema Freenet

Suas vantagens

- Modelo compacto
- Montagem em trilho de fixação
- Campo de identificação individual
- Utilizável para todos os tipos de fibras

Dados comerciais

Código	1658121
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	ABNG
Chave de produto	ABNGAB
GTIN	4046356149167
Peso por unidade (inclusive embalagem)	48,3 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	48,3 g
País de origem	CH

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa de distribuição de rede
Tipo de caixa	Adaptador para trilho de fixação
Formato	SCRJ
Número de pólos	2
Face de encaixe	SCRJ conforme DIN EN 50377-6-1
Número de pontos de encaixe	1

Características elétricas

Meio de transmissão	Condutor de fibra óptica

Dados de conexão

Tecnologia de conexão

Tipo de conexão	Acoplamento

Medidas

Largura	26,8 mm
Altura	71 mm
Comprimento	81,4 mm

Valores característicos mecânicos

Diâmetro do casquilho	2,50 mm

Dados de material

Cor	cinza
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material de casquilho	Zircônia-cerâmica
Material caixa	PC-GF
Material tampa de proteção	PC

Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	4,5 mm ... 9 mm

Condutor de fibra óptica

Tipo de fibra	GOF, PCF, POF

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 500

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-10 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 70 °C

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	19170113
ECLASS-15.0	19170113

ETIM

ETIM 9.0	EC001130

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br