

VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67-BK - Moldura de montagem



1658655

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1658655>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Quadro de montagem exterior RJ45, IP67, para conexão de placa de circuito impresso, para recorte de montagem retangular, com vedação, sem parafusos de fixação, cor: preto

Dados comerciais

Código	1658655
Unidades por embalagem	5 Unidade
Chave comercial	ABNN
Chave de produto	ABNND C
GTIN	4046356163194
Peso por unidade (inclusive embalagem)	4,99 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,96 g
País de origem	DE

VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67-BK - Moldura de montagem



1658655

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1658655>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Moldura de montagem
Aplicação	PCB
Formato	Variante 6
Número de pólos	8
Face de encaixe	RJ45
Número de pontos de encaixe	1


Propriedades de isolamento

Grau de impurezas	2
-------------------	---

Características elétricas

Meio de transmissão	Cobre
---------------------	-------

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	32,5 mm
Altura	32,5 mm
Profundidade	20 mm
Comprimento	20 mm

Dados de material

Cor	preto
Material	Plástico
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material vedação	NBR
Material de vedação da junta plana	NBR
Material caixa	Plástico
Material superfície da caixa	PA, cinza claro
Material superfície de contato	Au/Ni
Material suporte do contato	Poliéster GF

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 1000
-------------------	--------

Condições ambientais e de vida útil operacional

VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67-BK - Moldura de montagem



1658655

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1658655>

Condições ambientais


Grau de proteção	IP65/IP67
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 55 °C

Montagem

Tipo de montagem	Montagem frontal
------------------	------------------


Desenhos

Desenho de medidas



Recorte de montagem

Esquema de pinagem/Geometria de pino de solda



Esquema de pinagem para VS-08-BU-RJ45-6/LH-1

VS-08-A-RJ45/LP-1-IP67-BK - Moldura de montagem



1658655

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1658655>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br