

HC-B 10-AP-GY - Placa de cobertura



1660371

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1660371>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Placa de cobertura HEAVYCON, p/recortes de painel forma construtiva B10/HV3, espessura 3,5 mm, cinza



Dados comerciais

Código	1660371
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	AF7A
Chave de produto	AF7AZD
Página de catálogo	Página 664 (C-2-2019)
GTIN	4017918022013
Peso por unidade (inclusive embalagem)	19,94 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	18,35 g
País de origem	DE

HC-B 10-AP-GY - Placa de cobertura

1660371

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1660371>



Dados técnicos


Avisos

Geral	Para recortes de painel forma construtiva B10/HV3
-------	---

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Placa de cobertura
Formato	B10/HV3
Vedação existente	sim

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	52 mm
Altura	4,5 mm
Comprimento	103 mm
Distância do furo de sondagem horizontal	83 mm
Distância do furo de sondagem vertical	32 mm
Diâmetro do furo	4,5 mm

Medidas de montagem

Largura recorte de montagem	36 mm
Comprimento recorte de montagem	65 mm

Dados de material

Material	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material vedação	PTS

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP54
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 100 °C


HC-B 10-AP-GY - Placa de cobertura

1660371

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1660371>



Desenhos



Desenho com dimensões

HC-B 10-AP-GY - Placa de cobertura



1660371

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1660371>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440201
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002309
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-B 10-AP-GY - Placa de cobertura



1660371

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1660371>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br