# HC-B 24-ADP-3D 7-GY - Placa adaptadora

1661448

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1661448

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Placa de adaptador HEAVYCON c/painel reforçado, 3 aberturas caixa montagem exterior D7; forma construtiva B24 sobre 3xD7, p/recortes da forma construtiva B24, cinza

## Dados comerciais

| | |
|---|---|
| Código | 1661448 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Chave comercial | AF7A |
| Chave de produto | AF7AZD |
| Página de catálogo | Página 664 (C-2-2019) |
| GTIN | 4017918155124 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 33,66 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 33,1 g |
| País de origem | DE |

## Dados técnicos

### Avisos

| | |
|---|---|
| Geral | Para recortes de painel da forma construtiva B24 |

### Propriedades do artigo

| | |
|---|---|
| Tipo de produto | Placa adaptadora |
| Formato | B24 |
| Vedação existente | sim |

### Medidas

| | |
|---|---|
| Desenho de medidas |  |
| Largura | 52 mm |
| Altura | 7 mm |
| Comprimento | 150 mm |
| Distância do furo de sondagem horizontal | 130 mm |
| Distância do furo de sondagem vertical | 32 mm |
| Diâmetro do furo | 4,5 mm |

Medidas de montagem

| | |
|---|---|
| Largura recorte de montagem | 36 mm |
| Comprimento recorte de montagem | 113 mm |

### Dados de material

| | |
|---|---|
| Material | PA |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
| Material vedação | PTS |

### Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

| | |
|---|---|
| Grau de proteção | IP54 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -20 °C ... 100 °C |

## Desenhos

Desenho de medidas




Desenho com dimensões

## Classificações

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440201 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC002309 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |


Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br