

HC-M-PN3-4,00-ST - Contato pneumático



1663501

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1663501>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Contato macho pneumático, para módulo HC-M-PN3, diâmetro interno do tubo 4,0 mm



Dados comerciais

Código	1663501
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	AF7A
Chave de produto	AF7ACZ
GTIN	4017918123314
Peso por unidade (inclusive embalagem)	0,97 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,8 g
País de origem	US

HC-M-PN3-4,00-ST - Contato pneumático



1663501

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1663501>

Dados técnicos

Propriedades do artigo


Tipo de produto	Contato pneumático
Série	HC-M-03-PN
Válvula integrada	não

Dados de conexão

Tecnologia de conexão

Tipo de contato	Pino
Tipo de conexão	Conexão do tubo

Medidas

Desenho de medidas	
Largura [w]	8,2 mm
Altura [h]	8,2 mm
Profundidade	22,7 mm
Diâmetro (Diâmetro interno da mangueira)	4 mm
Diâmetro (Diâmetro de contato)	5,2 mm

Dados de material

Material Válvula	Polipropileno
Material Vedação	Buna-N
Material Contato	Delrin acetal

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 500
-------------------	-------

Valores característicos

Pressão operacional	8,00 bar
---------------------	----------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 80 °C
--------------------------------------	------------------

HC-M-PN3-4,00-ST - Contato pneumático


1663501

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1663501>



Desenhos

Desenho de medidas



HC-M-PN3-4,00-ST - Contato pneumático



1663501

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1663501>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1663501>



EAC

ID de certificação: RU C-DE.AI30.B.01102

HC-M-PN3-4,00-ST - Contato pneumático



1663501

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1663501>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

HC-M-PN3-4,00-ST - Contato pneumático



1663501

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1663501>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br