

CK2,5-ED-1,50ST-S AG - Contato para crimp



1663860

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1663860>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Contato para crimp, série: HC-HV, Pino, Girado, diâmetro de contato: 2,5 mm, bitola de conexão: 1,5 mm² ... 1,5 mm², AWG 16...16, material de contato: Liga de cobre

Dados comerciais

Código	1663860
Unidades por embalagem	100 Unidade
Chave comercial	AF7A
Chave de produto	AF7AID
GTIN	4017918123536
Peso por unidade (inclusive embalagem)	1,22 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1,22 g
País de origem	DE

CK2,5-ED-1,50ST-S AG - Contato para crimp



1663860

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1663860>

Dados técnicos

Avisos

Geral	para porta-contatos HC-HV, a qualidade de uma conexão para crimp é determinada pela DIN EN 60 352-2.
-------	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Contato de crimpagem
Série	HC-HV
Tipo de processamento do material do contato	Girado
Propriedades especiais	Com retardo

Dados de conexão

Tecnologia de conexão

Tipo de contato	Pino
Tipo de conexão	Conexão para crimp


Conexão de condutores

Comprimento de decapagem	7,5 mm
Bitola de conexão	1,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Bitola de conexão AWG	16 ... 16

Dados de material

Material Contato	Liga de cobre
Material Superfície de contato	Ag

Medidas

Desenho de medidas	
Diâmetro (Diâmetro de contato)	2,5 mm

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 500
-------------------	-------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------------	-------------------

CK2,5-ED-1,50ST-S AG - Contato para crimp




1663860

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1663860>

Desenhos

Desenho de medidas



Desenho com dimensões

CK2,5-ED-1,50ST-S AG - Contato para crimp



1663860

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1663860>

Certificações

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1663860>



EAC

ID de certificação: RU C-DE.AI30.B.01102

CK2,5-ED-1,50ST-S AG - Contato para crimp



1663860

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1663860>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK2,5-ED-1,50ST-S AG - Contato para crimp



1663860

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1663860>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	ac6f2b36-8233-4639-ac00-5adf58b47752

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br