

# HC-M-PN2-6,00-ST - Contato pneumático



1676750

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1676750>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Contato macho pneumático, para módulo HC-M-PN2, diâmetro interno do tubo 6,0 mm



## Dados comerciais

Código	1676750
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	AF7A
Chave de produto	AF7ACZ
GTIN	4017918129422
Peso por unidade (inclusive embalagem)	1,76 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1,65 g
País de origem	US

# HC-M-PN2-6,00-ST - Contato pneumático



1676750

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1676750>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo


Tipo de produto	Contato pneumático
Série	HC-M-02-PN
Válvula integrada	não

### Dados de conexão

#### Tecnologia de conexão

Tipo de contato	Pino
Tipo de conexão	Conexão do tubo

### Medidas

Desenho de medidas	
Largura [w]	11,5 mm
Altura [h]	11,5 mm
Profundidade	25,8 mm
Diâmetro (Diâmetro interno da mangueira)	6 mm
Diâmetro (Diâmetro de contato)	8 mm

### Dados de material

Material Válvula	Polipropileno
Material Vedação	Buna-N
Material Contato	Delrin acetral

### Características mecânicas

#### Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 500
-------------------	-------

### Valores característicos

Pressão operacional	8,00 bar
---------------------	----------

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 80 °C
--------------------------------------	------------------

# HC-M-PN2-6,00-ST - Contato pneumático




1676750

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1676750>

## Desenhos

Desenho de medidas



# HC-M-PN2-6,00-ST - Contato pneumático



1676750

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1676750>

## Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1676750>



**EAC**

ID de certificação: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-M-PN2-6,00-ST - Contato pneumático



1676750

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1676750>

## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

### ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

# HC-M-PN2-6,00-ST - Contato pneumático



1676750

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1676750>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
----------------------------------------------	----------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)