

VS-ST-LK-3,6/22,4/2,6 - Contato de energia D-SUB



1688243

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688243>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Contatos de energia, para elementos combinados D-SUB, pino, pino de solda reto, corrente nominal 20 A, folheado a ouro

Dados comerciais

Código	1688243
Unidades por embalagem	100 Unidade
Chave comercial	ABNC
Chave de produto	ABNCAC
GTIN	4017918179649
Peso por unidade (inclusive embalagem)	2,05 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	2,05 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Avisos

Geral	Os contatos de potência devem ser encomendados separadamente uma vez que não fazem parte do volume de fornecimento dos porta-contatos.
-------	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Contatos
Tipo de processamento do material do contato	Girado

Características elétricas

Corrente de dimensionamento (Corrente de carga máxima)	20 A (a 20 °C)
Resistência (Resistência de isolamento)	≥ 500 MΩ

Dados de conexão

Tecnologia de conexão	
Tipo de contato	Pino
Tipo de conexão	Cálice de solda

Medidas

Comprimento [l]	22,9 mm
Diâmetro (Diâmetro de contato)	2,6 mm

Dados de material

Material Contato	Metálica
------------------	----------

Características mecânicas

Dados mecânicos	
Ciclos de encaixe	≥ 500
Força de inserção	≤ 7 N
Força de tração	ca. 5 N

Valores característicos

Sistema de medição	
Resistência: Resistência de isolamento	≥ 500 MΩ

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais	
Temperatura ambiente (funcionamento)	-55 °C ... 130 °C

Montagem

Tipo de montagem	Conexão de solda
------------------	------------------

VS-ST-LK-3,6/22,4/2,6 - Contato de energia D-SUB



1688243

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688243>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

1688243

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688243>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	28350a1b-80d7-4780-ba64-acd89c57a251

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br