

VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5 - Contato fêmea D-SUB



1688395

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688395>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Contato fêmea D-SUB, tamanho de caixa 1, para 9 contatos de sinal, tipo de contato soquete, conexão a parafuso, reto, para quadro de montagem exterior e caixa do quadro móvel no grau de proteção IP67

Suas vantagens

- Conexão simples graças à tecnologia de bornes parafusados

Dados comerciais

Código	1688395
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	ABNC
Chave de produto	ABNCAB
GTIN	4017918817534
Peso por unidade (inclusive embalagem)	13,98 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	13,98 g
País de origem	DE

VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5 - Contato fêmea D-SUB



1688395

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688395>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Inserto de contato
Formato	D-SUB
Número de pólos	9
Face de encaixe	D-SUB
Número de pontos de encaixe	1
Blindado	sim

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Tensão nominal (III/3)	60 V
Corrente nominal	5 A
Resistência de isolamento	$\geq 5000 \text{ M}\Omega$
Resistência de contato por par de contato	$\leq 2,5 \text{ m}\Omega$
Meio de transmissão	Cobre
Transmissão de potência	Potência

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão a parafuso
-----------------	--------------------

Medidas

Largura	31 mm
Altura	12,6 mm
Comprimento	49 mm

Dados de material

Material caixa	Metal
Material superfície da caixa	metalizado
Material superfície de contato	Ouro

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 200
Força de inserção por contato de sinal	$\leq 3,30 \text{ N}$
Força de extração por contato de sinal	$\leq 2,2 \text{ N}$

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5 - Contato fêmea D-SUB



1688395

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688395>

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 80 °C

Montagem

Tipo de montagem	Montagem com parafusos
------------------	------------------------

1688395

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688395>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	5a30f7cf-9ebd-464a-9e6c-0862b2a39edf