

# VS-08-A-RJ45/LP-1-IP 20 - Moldura de montagem



1688641

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688641>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Quadro de montagem exterior RJ45, inteiriço, IP20, para conexão para placa de circuito impresso, para elementos de soquete, sem parafusos de fixação

## Dados comerciais

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Código                                 | 1688641       |
| Unidades por embalagem                 | 5 Unidade     |
| Chave comercial                        | ABNA          |
| Chave de produto                       | ABNADA        |
| GTIN                                   | 4017918607913 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 1,11 g        |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 0,664 g       |
| País de origem                         | DE            |

# VS-08-A-RJ45/LP-1-IP 20 - Moldura de montagem



1688641


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688641>

## Dados técnicos

### Propriedades do artigo

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Tipo de produto             | Moldura de montagem |
| Formato                     | RJ45                |
| Número de pólos             | 8                   |
| Face de encaixe             | RJ45                |
| Número de pontos de encaixe | 1                   |

### Medidas

|                    |                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Desenho de medidas |  |
| Largura            | 18 mm                                                                              |
| Altura             | 26,5 mm                                                                            |
| Profundidade       | 3,6 mm                                                                             |

### Dados de material

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Cor                                      | cinza           |
| Material                                 | Plástico        |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0              |
| Material vedação                         | NBR             |
| Material caixa                           | Plástico        |
| Material superfície da caixa             | PA, cinza claro |
| Material superfície de contato           | Au/Ni           |
| Material suporte do contato              | Poliéster GF    |

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais


|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Grau de proteção                     | IP20             |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 80 °C |

### Montagem

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Tipo de montagem | Montagem frontal |
|------------------|------------------|


## Desenhos

Desenho de medidas



Recorte de montagem

Desenho de medidas



Recorte de montagem


# VS-08-A-RJ45/LP-1-IP 20 - Moldura de montagem

1688641

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688641>



Desenho de medidas



Recorte de montagem

# VS-08-A-RJ45/LP-1-IP 20 - Moldura de montagem



1688641

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688641>

## Classificações

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440210 |
| ECLASS-15.0 | 27440210 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002310 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|----------------------------------------------|----------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                               |
|                                        | Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite |

### EU REACH SVHC

|                                                         |                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)