

VS-09-ST-DSUB-CD-G - Porta-contatos D-SUB



1688832

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688832>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Porta-contatos D-SUB, tamanho de caixa 1, para 9 contatos de sinal, tipo de contato pino, para contatos de crimpagem, reto, fixação por meio de rosca M3, para moldura de montagem VS-09-.

..



Dados comerciais

Código	1688832
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	ABNC
Chave de produto	ABNCAA
GTIN	4017918822965
Peso por unidade (inclusive embalagem)	10,63 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	10,63 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Inserto de contato
Formato	D-SUB
Número de pólos	9
Face de encaixe	D-SUB 9
Blindado	não

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Tensão nominal conforme IEC 61076-2-101	400 V
Tensão nominal (III/3)	125 V
Corrente nominal	5 A (a 20 °C)
Tensão de teste	1200 V
Meio de transmissão	Cobre

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão para crimp
-----------------	--------------------

Medidas

Largura	18 mm
Altura	12,93 mm
Comprimento	31,19 mm

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	Aço, galvanizado
Material de contato	Liga de cobre
Material suporte do contato	termoplástico reforçado com fibra de vidro UL 94 V0

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 500
Força de inserção por contato de sinal	≤ 3,40 N

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-55 °C ... 130 °C
--------------------------------------	-------------------

Montagem

VS-09-ST-DSUB-CD-G - Porta-contatos D-SUB



1688832

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688832>

Tipo de montagem	Rosca
------------------	-------

VS-09-ST-DSUB-CD-G - Porta-contatos D-SUB



1688832

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688832>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688832>



UL certificado

ID de certificação: E118976

VS-09-ST-DSUB-CD-G - Porta-contatos D-SUB



1688832

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1688832>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-15.0	27440323

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(a), 6(a)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	e44cdf9a-994f-46f5-a530-5697c4adb337