

VS-PSC 1,5/3-M PE - Inserto de contato



1689336

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1689336>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Header POWER-SUBCON, para o lado de montagem, blindado, cor: verde



Dados comerciais

Código	1689336
Unidades por embalagem	6 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	ABNC
Chave de produto	ABNCAB
Página de catálogo	Página 215 (C-2-2013)
GTIN	4017918893187
Peso por unidade (inclusive embalagem)	6,89 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	5,48 g
País de origem	PL

VS-PSC 1,5/3-M PE - Inserto de contato



1689336

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1689336>

Dados técnicos

Avisos

Instrução para funcionamento	Conectores plugáveis MINI-COMBICON somente podem ser operados sem potência. Se por razões operacionais precisarem ser ligadas potências menores, podem ser obtidos sob consulta valores empíricos.
------------------------------	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Inserto de contato
Aplicação	Contato PE principal
Formato	09
Número de pólos	3
Versão	Macho

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	III
Grau de impurezas	3

Características elétricas

Tensão nominal (III/3)	250 V
Tensão de teste	4 kV
Corrente nominal	8 A
Resistência de passagem	3 mΩ
Resistência de isolamento	1 TΩ
Meio de transmissão	Cobre

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão de placa de circuito impresso
-----------------	---------------------------------------

Medidas

Largura	30,8 mm
Altura	13,7 mm
Comprimento	20,8 mm

Dados de material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material de contato	Liga de cobre
Material superfície de contato	galvanizado
Material suporte do contato	PA

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 100
-------------------	-------

VS-PSC 1,5/3-M PE - Inserto de contato



1689336

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1689336>

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais


Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 80 °C

Montagem


Tipo de montagem	Rosca
------------------	-------

Desenhos

Desenho do diagrama



Esquema de pinagem/Geometria de pino de solda



Esquema de perfuração

VS-PSC 1,5/3-M PE - Inserto de contato



1689336

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1689336>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PSC 1,5/3-M PE - Inserto de contato



1689336

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1689336>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br