

IPCC 16- 4-MT - Contato para crimp



1733385

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1733385>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Contato de pino de crimpagem individual para condutores flexíveis com bitola de 4 mm².

Dados comerciais

Código	1733385
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	AAHZ
Chave de produto	AAHZAF
GTIN	4046356282796
Peso por unidade (inclusive embalagem)	1,93 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1,891 g
País de origem	DE

IPCC 16- 4-MT - Contato para crimp

1733385

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1733385>



Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Contato de crimpagem
Família de produtos	IPCC 16-MT
Série	VC-D
Passo	0 mm
Tipo de processamento do material do contato	enrolado


Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão para crimp
Tipo de contato	Pino
Tecnologia de conexão	Conexão para crimp
Perfil de conexão	4 mm ²
Comprimento do isolamento dos condutores individuais	8 mm

Dados de material

Superfície de contato	Estanho Sn
Material superfície de contato	Estanho
Superfície metálica da área de contato (camada de cobertura)	Estanho Sn

Medidas

Desenho de medidas	
Passo	-

Valores característicos mecânicos

Diâmetro de contato	3,4 mm
---------------------	--------

Características elétricas

Corrente de carga máxima	32 A
Corrente nominal	32 A

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	>= 25
-------------------	-------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 100 °C
--------------------------------------	-------------------

IPCC 16- 4-MT - Contato para crimp


1733385

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1733385>



Desenhos

Desenho de medidas



IPCC 16- 4-MT - Contato para crimp



1733385

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1733385>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-15.0	27460403

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

IPCC 16- 4-MT - Contato para crimp



1733385

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1733385>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,005 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br