

HC-D 7-KML-51/M1PG11/PA - Caixa



1772308

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1772308>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa de acoplamento, com arco longitudinal, altura 60,5 mm, com prensa-cabo, 1x Pg11, material PA

Dados comerciais

Código	1772308
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	BF7
Chave de produto	AF7AAE
GTIN	4017918036973
Peso por unidade (inclusive embalagem)	32,67 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	32,67 g
País de origem	DE

Dados técnicos


Avisos

Geral	para contatos HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
-------	---

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Caixa com travamento em arco
Tipo de caixa	Tomadas com trava
Aplicação	Padrão
Formato	D7
Quantidade de saídas de cabos	1
Tipo de conexão	1x Pg11
Blindado	não
Saída de cabo	reto
Conexão Pg	com

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	34 mm
Altura	60,5 mm
Comprimento	26,5 mm
Abertura da porca cega	18 mm

Dados de material

Material vedação Vedação do cabo	NBR
Material caixa	PA
Material superfície da caixa	PA, cinza claro
Material arco de travamento	PA

Características mecânicas

Dados mecânicos

Tipo de conexão	1x Pg11
Tipo de travamento	Arco

Cabos/condutores

HC-D 7-KML-51/M1PG11/PA - Caixa

1772308

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1772308>



Diâmetro externo de linha Cabo 1	7,5 mm ... 12,5 mm
----------------------------------	--------------------

Dados de conexão

Diâmetro externo de linha	7,5 mm ... 12,5 mm
---------------------------	--------------------


Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP54
	IP65 (com parafuso de vedação)
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

Desenhos

Desenho de medidas



Desenho com dimensões

HC-D 7-KML-51/M1PG11/PA - Caixa

1772308

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1772308>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br