

CK1,6-ED-BU-POF - Contato fêmea



1885004

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1885004>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Contato fêmea de condutor de fibra óptica POF, torneado, para porta-contatos (HC-DD...I-CT.../ HC-M-12-CT-F.../ HC-M-17-CT-F...) de contatos CK1,6-ED...

Dados comerciais

Código	1885004
Unidades por embalagem	50 Unidade
Chave comercial	AF7A
Chave de produto	AF7AIC
Página de catálogo	Página 668 (C-2-2019)
GTIN	4017918172763
Peso por unidade (inclusive embalagem)	0,886 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,886 g
País de origem	DE

CK1,6-ED-BU-POF - Contato fêmea



1885004

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1885004>

Dados técnicos

Avisos

Geral	para porta-contatos HC-M-12..., HC-M-17..., HC-DD...-I-CT...
-------	--

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Contato de condutor de fibra óptica
Versão	Contato fêmea individual
Tipo de processamento do material do contato	Girado

Dados de conexão

Tipo de conexão	Conexão para crimp
-----------------	--------------------

Medidas

Valores característicos mecânicos

Diâmetro de contato	1,6 mm
---------------------	--------

Dados de material

Material de contato	Prata alemã
---------------------	-------------

Cabos/condutores

Comprimento de decapagem condutores individuais	14 mm (após o polimento)
---	--------------------------

Características mecânicas

Dados mecânicos

Ciclos de encaixe	≥ 500
-------------------	-------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C
--------------------------------------	-------------------

CK1,6-ED-BU-POF - Contato fêmea



1885004

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1885004>

Desenhos

Desenho de medidas




Imagem dimensional

CK1,6-ED-BU-POF - Contato fêmea



1885004

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1885004>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1885004>



EAC

ID de certificação: RU C-DE.AI30.B.01102

CK1,6-ED-BU-POF - Contato fêmea



1885004

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1885004>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0

27440204

ETIM

ETIM 9.0

EC000796

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121500

CK1,6-ED-BU-POF - Contato fêmea



1885004

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/1885004>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br