

# ME MAX TBUS BS KMGY - Tampa cega



2199650

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2199650>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Caixa para trilho de fixação, Tampa cega para rebaixo TBUS, largura: 5,8 mm, altura: 30 mm, profundidade: 6,6 mm, cor: cinza claro (semelhante RAL 7035)



## Suas vantagens

- Montagem simples e sem ferramentas
- Plástico de acordo com a UL94 V0: para maiores requisitos de inflamabilidade

## Dados comerciais

Código	2199650
Unidades por embalagem	50 Unidade
Chave comercial	ACHA
Chave de produto	ACHABZ
GTIN	4046356490702
Peso por unidade (inclusive embalagem)	0,588 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	0,57 g
País de origem	DE

# ME MAX TBUS BS KMGY - Tampa cega



2199650

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2199650>

## Dados técnicos

### Avisos

Instrução de montagem:	Observe a nota para o usuário na área de downloads.
------------------------	---

### Propriedades do artigo

Tipo de produto	Tampa cega
Tipo de caixa	Caixa para trilho de fixação
Série de caixas	ME-MAX
Abertura para ventilação disponível	não

### Medidas

Largura	5,8 mm
Altura	30 mm
Profundidade	6,6 mm

### Dados de material

Cor (Caixa)	cinza claro (RAL 7035)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
CTI conforme IEC 60112	600
Material caixa	PA
Condições da superfície	não tratado

### Condições ambientais e de vida útil operacional

#### Condições ambientais

Código IP máximo a ser alcançado	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 105 °C (dependendo da potência de dissipação)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 100 °C
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte)	80 %

### Montagem

Tipo de montagem	Travamento
------------------	------------

# ME MAX TBUS BS KMGY - Tampa cega



2199650

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2199650>

## Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2199650>



**UL certificado**

ID de certificação: E240868

# ME MAX TBUS BS KMGY - Tampa cega



2199650

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2199650>

## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

### ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# ME MAX TBUS BS KMGY - Tampa cega



2199650

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2199650>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)