

UM-PRO PE CONTACT L3 - Contato de terra funcional



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2200163>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Contato PE para base de montagem exterior UM-PRO para conexão da placa de circuito impresso no nível 3 com o trilho de fixação

Suas vantagens

- Comprimento de caixa exatamente compatível devido ao corte com precisão milimétrica
- Integração sem problemas de grandes componentes eletrônicos, graças ao formato aberto
- UM-PRO em poliamida resistente ao calor com certificação UL até 100 °C
- Montagem simples do equipamento graças ao princípio Snap-Mount (encaixar peças laterais sem ferramenta)
- Grande flexibilidade graças a capas de cobertura livremente posicionáveis

Dados comerciais

Código	2200163
Unidades por embalagem	20 Unidade
Chave comercial	ACHD
Chave de produto	ACHDAZ
GTIN	4046356547246
Peso por unidade (inclusive embalagem)	2,404 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	2,379 g
País de origem	DE

UM-PRO PE CONTACT L3 - Contato de terra funcional



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2200163>

Dados técnicos

Avisos

Instrução de montagem:	Observe a nota para o usuário na área de downloads.
------------------------	---

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Contato de terra
Tipo de caixa	Caixa de perfil de extrusão
Série de caixas	UM-PRO
Família de produtos	UM-PRO

Medidas

Largura	6 mm
Altura	20,8 mm
Profundidade	25,7 mm

Design de placa de circuito impresso

Espessura da placa de circuito impresso	1,4 mm ... 1,8 mm
---	-------------------

Dados de material

Material caixa	Aço
Material de contato	CuSn

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 100 °C

Dados da placa de circuito impresso

Espessura da placa de circuito impresso	1,4 mm ... 1,8 mm
---	-------------------

Montagem

Tipo de montagem	Montagem com parafusos
Torque de aperto/rotações	Fixação da placa de circuito impresso: 0,5 Nm-0,6 Nm / 500 rpm-1000 rpm

Especificações de embalagem

Tipo de embalagem	Saco com fecho reutilizável
-------------------	-----------------------------

UM-PRO PE CONTACT L3 - Contato de terra funcional



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2200163>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM-PRO PE CONTACT L3 - Contato de terra funcional



2200163

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2200163>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br