

ME PLC 40 CT36 GY7035 - Módulo de conexão frontal



2201494

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2201494>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Suporte de sistema de conexão, completamente montado com FKCN 2x 18 polos, tampa e alavanca de destravamento, incl. abertura para inserção, caixa básica adequada: 1x CCDN 2,5/18-G1 P26 THR (1734436)

Suas vantagens

- Montagem sem ferramenta
- Disponível com a largura de construção de 40 mm
- Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94
- Variância na tecnologia de conexão
- Montável sobre o trilho de fixação
- Opcional com conector de bus montável sobre trilho de fixação assim como sistema de conectores de potência

Dados comerciais

Código	2201494
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	ACHE
Chave de produto	ACHEAB
GTIN	4046356838627
Peso por unidade (inclusive embalagem)	117 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	93,6 g
País de origem	DE

Dados técnicos


Avisos

Instrução de montagem:	Observe a nota para o usuário na área de downloads.
------------------------	---

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Parte superior da caixa
Tipo de caixa	Caixa para trilho de fixação
Série de caixas	ME PLC
Número de polos máx.	36 (passo: 5 mm)
Abertura para ventilação disponível	não

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	39,7 mm
Altura	128 mm
Profundidade	48,3 mm

Dados de material

Cor (Caixa)	cinza claro (RAL 7035)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
CTI conforme IEC 60112	225
Material caixa	PC
Condições da superfície	não tratado

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Código IP máximo a ser alcançado	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 105 °C (dependendo da potência de dissipação)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 100 °C
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte)	95 %

Montagem

Tipo de montagem	Travamento com parte inferior da caixa
------------------	--

ME PLC 40 CT36 GY7035 - Módulo de conexão frontal



2201494


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2201494>

Especificações de embalagem

Tipo de embalagem	embalado em caixa de cartão
Tipo de embalagem	Caixa de cartão

Desenhos

Desenho de medidas



ME PLC 40 CT36 GY7035 - Módulo de conexão frontal



2201494

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2201494>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27190401
ECLASS-15.0	27190401

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br