

FLK-D37 SUB/B - Placa de terminação

2283663

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2283663>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Módulo VARIOFACE, com conexão a parafuso e conector de soquete suporte subminiatura D, para montagem sobre NS 35/7.5, número de pólos 37 (suporte de teste separada por canal)

Dados comerciais

Código	2283663
Unidades por embalagem	5 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave de produto	DK2182
GTIN	4017918055608
Peso por unidade (inclusive embalagem)	162,99 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	146,838 g
País de origem	DE

FLK-D37 SUB/B - Placa de terminação



2283663

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2283663>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Módulo de transferência
Família de produtos	VARIOFACE
Número de pólos	37

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Tensão U_N	125 V AC
Máx. capacidade de corrente por derivação	2,5 A
Máx. corrente cumulativa de todas as derivações	55 A

Dados de conexão

Nível de campo

Conexão conforme norma	IEC / EN
Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	8 mm
Rosca	M3
Nota	soquete de teste separado por canal
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Bitola do condutor AWG	24 ... 12

Nível de controle

Tipo de conexão	Conector de soquetes D-SUB
Número de pólos	37

Sinalização

Indicação de estado disponível	não
--------------------------------	-----

Medidas

Dimensões dos artigos

Largura	96 mm
Altura	51,6 mm
Profundidade	51,2 mm

Dados de material

Cor	verde (RAL 6021)
Tipo de material isolante caixa	Poliamida 6 verde

FLK-D37 SUB/B - Placa de terminação



2283663

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2283663>

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 70 °C

Normas e disposições

Normas / Determinações	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Posição de montagem	opcional

Avisos

Instrução para funcionamento	Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados.
------------------------------	---


FLK-D37 SUB/B - Placa de terminação

2283663


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2283663>



Desenhos



Desenho de medidas



FLK-D37 SUB/B - Placa de terminação



2283663

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2283663>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br