


FLKM 50/16/SLC500 - Módulo passivo



2293488

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2293488>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Módulo de ligação VARIOFACE, para transferência de máx. 16 canais, apenas juntamente com FLKM 50-PA-SLC 500 OUT/2 A

Dados comerciais

Código	2293488
Unidades por embalagem	1 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave de produto	DK218R
GTIN	4017918108885
Peso por unidade (inclusive embalagem)	172,3 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	108,62 g
País de origem	DE

FLKM 50/16/SLC500 - Módulo passivo



2293488

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2293488>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Módulo de transferência
Número de canais	16

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Tensão U_N	< 50 V AC
	60 V DC
Máx. capacidade de corrente por derivação	1 A
Máx. corrente cumulativa da alimentação de tensão	2 A (por canal)

Controlador compatível ALLEN-BRADLEY SLC 500

Placa I/O adequada	1746 OA16
	1746 OW16

Dados de conexão

Nível de campo

Conexão conforme norma	IEC / EN
Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de decapagem	8 mm
Rosca	M3
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm² ... 4 mm²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Bitola do condutor AWG	24 ... 12

Nível de controle

Tipo de conexão	Régua de pinos IDC/FLK
Número de conexões	1
Número de pólos	50
Passo	2,54 mm

Sinalização

Indicação de estado	não
Indicação de estado disponível	não

Medidas

Dimensões dos artigos

Largura	90 mm
Altura	90 mm

FLKM 50/16/SLC500 - Módulo passivo



2293488

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2293488>

Profundidade	68 mm
--------------	-------

Dados de material

Cor	verde (RAL 6021)
Tipo de material isolante caixa	Poliamida 6.6 verde

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 70 °C

Normas e disposições

Normas / Determinações	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montagem

Posição de montagem	opcional
---------------------	----------

Avisos

Instrução para funcionamento	Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados.
------------------------------	---

Desenhos

Diagrama de circuitos




Diagrama de conexões FLKM 50/16/SLC500

FLKM 50/16/SLC500 - Módulo passivo



2293488

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2293488>

Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br