


FLKM-D 9 SUB/B/ZFKDS - Placa de terminação



2304034

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2304034>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Padrão módulo D-SUB 1:1, com conexão à mola e conector de soquete suporte D-SUB, número de pólos 9

Suas vantagens

- 9 polos ... 50 polos
- Tecnologia de conexão por força de mola
- conforme IEC 60807-2
- Ligação 1:1

Dados comerciais

Código	2304034
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	DK21
Chave de produto	DK2182
GTIN	4017918944001
Peso por unidade (inclusive embalagem)	75,2 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	50,77 g
País de origem	DE

FLKM-D 9 SUB/B/ZFKDS - Placa de terminação



2304034

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2304034>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Módulo de transferência
Número de pólos	9

Propriedades de isolamento: Espaços de ar e de fuga

Isolamento	Isolamento funcional
Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Tensão operacional (AC)	≤ 30 V AC
Tensão operacional (DC)	≤ 60 V DC
Corrente (Por derivação)	≤ 2,5 A
Corrente (Corrente total)	≤ 22,5 A

Espaços de ar e de fuga

Tensão de isolamento nominal	125 V
Tensão de teste	1,2 kV (1,2 / 50 µs)

Dados de conexão

Conexão 1 (nível de controle)

Conexão conforme norma	IEC 60807-2
Tipo de conexão	Conector de soquetes D-SUB
Rosca	UNC 4-40
Número de conexões	1
Número de pólos	9
Ciclos de encaixe	> 500
Passo	2,74 mm

Conexão 2 (nível de campo)

Tipo de conexão	Conexão à mola
Comprimento de decapagem	7 mm
Número de pólos	10
Bitola do condutor, fixa	0,2 mm² ... 4 mm²
Bitola do condutor, flexível	0,2 mm² ... 2,5 mm²
	0,25 mm² ... 2,5 mm² (Terminal tubular sem colar de plástico)
	0,25 mm² ... 1,5 mm² (Terminal tubular com isolamento de plástico)
Bitola do condutor AWG	24 ... 12
Passo	5,08 mm

Sinalização

Indicação de estado disponível	não
--------------------------------	-----

FLKM-D 9 SUB/B/ZFKDS - Placa de terminação



2304034

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2304034>

Medidas

Dimensões dos artigos

Largura	33,75 mm
Altura	77 mm
Profundidade	51,27 mm

Dados de material

Cor	verde (RAL 6021)
Tipo de material isolante caixa	PVC

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção (Módulo)	IP20
Grau de proteção (Local de montagem)	≥ IP54
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 70 °C
Altitude	≤ 2000 m

Certificações

UKCA

Certificado	Conforme UKCA
-------------	---------------

Normas e disposições

Espaços de ar e de fuga

Normas / Determinações	EN IEC 60664-1
------------------------	----------------

Montagem


Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
Posição de montagem	opcional

Avisos

Instrução para funcionamento	Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados.
------------------------------	---

Desenhos

Diagrama de circuitos



FLKM-D 9 SUB/B/ZFKDS - Placa de terminação



2304034

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2304034>

Certificações

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2304034>

	cUL Recognized ID de certificação: E238705			
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	125 V	2,5 A	-	-

	UL certificado ID de certificação: E238705			
	Tensão nominal U_N	Corrente nominal I_N	Bitola AWG	Bitola mm^2
	125 V	2,5 A	-	-

FLKM-D 9 SUB/B/ZFKDS - Placa de terminação



2304034

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2304034>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27141152
ECLASS-15.0	27141152

ETIM

ETIM 9.0	EC002780
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FLKM-D 9 SUB/B/ZFKDS - Placa de terminação



2304034

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2304034>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br