

FLK 16/EZ-DR/ 30/KONFEK - Cabo



2304267

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2304267>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Cabo circular montado; conexão 1: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 16-polos); conexão 2: Régua de soquetes IDC/FLK (1x 16-polos); comprimento de cabo: 0,3 m



Dados comerciais

Código	2304267
Unidades por embalagem	1 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave de produto	DK2211
GTIN	4017918927738
Peso por unidade (inclusive embalagem)	30,9 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	30,9 g
País de origem	DE

FLK 16/EZ-DR/ 30/KONFEK - Cabo



2304267

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2304267>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Cabo de sistema
-----------------	-----------------

Características elétricas

Tensão operacional	≤ 50 V AC
Tensão operacional (DC)	≤ 60 V DC

Cabos/condutores

Extensão da linha	0,3 m
-------------------	-------

16X0.14 [PVC]

UL AWM Style	2464/1061
Número de pólos	16
Blindado	não
Tipo de cabo	16X0.14 [PVC]
Tipo de condutor	Cabo circular montado
Montagem do condutor linha de sinal	7x 0,16 mm
Linha de sinal AWG	26
Perfil de conexão	16x 0,14 mm ²
Diâmetro de condutor inclusive isolação	1 mm ±0,03 mm
Diâmetro externo de linha	6,80 mm ±0,4 mm
Revestimento externo, material	PVC semirrígido
Revestimento externo, cor	cinza
Material de condutor	Cabos de Cu galvanizados
Resistência da linha	≤ 145 Ω/km (20 °C)
Resistência de isolamento	≥ 20 MΩ*km (20 °C)
Menor raio do dobrador, disposição fixa	58 mm
Menor raio de flexão, instalado de forma móvel	108 mm
Capacidade de carga dinâmica (flexão)	Ciclos de flexão máximo: 5000 (com raio ≥ 15x diâmetro exterior)
Isenção de halogênio	não
Anti-inflamabilidade	IEC 60332-1-2 (cabo bruto)
	VDE 0842, Parte 332-1-2 (cabo bruto)
	IEC 60332-3-22 (cabo bruto)
	UL VW-1
	CSA FT-1
Resistência ao óleo	contra salpicos ocasionais (cabo bruto)

Dados de conexão

Nível de campo

Tipo de conexão	Régua de soquetes IDC/FLK
Número de conexões	1

FLK 16/EZ-DR/ 30/KONFEK - Cabo



2304267

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2304267>

Número de pólos	16
Passo	2,54 mm

Nível de controle

Tipo de conexão	Régua de soquetes IDC/FLK
Número de conexões	1
Número de pólos	16
Passo	2,54 mm

Avisos

Instrução para funcionamento	Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados.
------------------------------	---

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-5
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--