

FLKM S135/42X0,75/5,0M/OE - Adaptador frontal



2318017

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2318017>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Adaptador para colocação em funcionamento para prolongamento do cabeamento de campo S5-135 existente. Ligação de todas as conexões S5-135 (1 a 42, 42 polos) para a extremidade do cabo aberta.

Dados comerciais

Código	2318017
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	CK21
Chave de produto	DK233S
GTIN	4046356292955
Peso por unidade (inclusive embalagem)	2.668 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	2.668 g
País de origem	DE

FLKM S135/42X0,75/5,0M/OE - Adaptador frontal



2318017

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2318017>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Adaptador frontal
-----------------	-------------------

Propriedades de isolamento

Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	2

Características elétricas

Tensão operacional (AC/DC)	≤ 250 V AC/DC
Corrente (por caminho)	≤ 6 A
Tensão de isolamento nominal	260 V
Tensão de teste	2,3 kV (Isolamento funcional)

Controlador compatível SIEMENS S5-135 U

Placa I/O adequada	6ES5 ...
--------------------	----------

Dados de conexão

Nível de controle

Tipo de conexão	Régua de pinos SIEMENS S5-135 U
-----------------	---------------------------------

Nível de campo

Tipo de conexão	Condutores individuais
Número de conexões	42
Número de pólos	1

Cabos/condutores

Número de pólos	46
Blindado	não
Tipo de condutor	Cabo circular montado
Linha de sinal AWG	21
Perfil de conexão	46x 0,75 mm ²
Revestimento externo, material	PVC semirrígido
Material de condutor	Cabo de cobre
Isenção de halogênio	não

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 80 °C

Normas e disposições

FLKM S135/42X0,75/5,0M/OE - Adaptador frontal



2318017

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2318017>

Normas / Determinações	IEC 60664
	DIN EN 50178

Montagem


Posição de montagem	opcional
---------------------	----------

Avisos

Instrução para funcionamento	Para o uso pretendido, as especificações da diretriz de instalação (veja Downloads) devem ser observadas. Para aplicações ou uso com produtos de terceiros, as especificações, indicações de segurança e alertas do respectivo fabricante terceiro também têm que ser observados.
------------------------------	---

Desenhos

Diagrama de circuitos



FLKM S135/42X0,75/5,0M/OE - Adaptador frontal



2318017

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2318017>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27242292
-------------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151601
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------