

NLC-OP1-MKT - Conjunto de montagem



2701140

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2701140>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Conjunto de montagem



Descrição do produto

Conjunto de montagem para painel de operação Nanoline. O conjunto inclui a caixa do receptor, instalada na unidade base, o trilho de montagem para a instalação no quadro de comando e o cabo para conexão na unidade base.

Dados comerciais

Código	2701140
Unidades por embalagem	1 Unidade
Chave comercial	DRAC
Chave de produto	DRACAZ
GTIN	4046356325271
Peso por unidade (inclusive embalagem)	156 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	151,6 g
País de origem	IN

NLC-OP1-MKT - Conjunto de montagem



2701140

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2701140>

Conjunto composto por

NLC-OP1-MKT-BASE - Unidade de fixação

2701250

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2701250>



Painel para montagem na unidade base, conector RJ45 para painel de operação embutido

NLC-OP1-MKT-BRACKET - Suporte de montagem

2701263

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2701263>



Ângulo de montagem para instalação embutida do painel de operação

NLC-OP1-MKT - Conjunto de montagem

2701140

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2701140>



NLC-OP1-MKT-CBL - Linha

2701438

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2701438>

Operador Cabo terminal



NLC-OP1-MKT - Conjunto de montagem



2701140

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2701140>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Material de montagem
-----------------	----------------------

Características elétricas

Alimentação

Máximo consumo de energia	50 mA
Consumo de corrente típico	32 mA

Medidas

Largura	76 mm
Altura	31,5 mm
Profundidade	46 mm

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	0 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	0 °C ... 60 °C

Montagem

Tipo de montagem	Instalação na porta do quadro de comando
------------------	--


NLC-OP1-MKT - Conjunto de montagem

2701140

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2701140>

Desenhos

Desenho do diagrama



NLC-OP1-MKT - Conjunto de montagem



2701140

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2701140>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27240692
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002584
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

NLC-OP1-MKT - Conjunto de montagem



2701140

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2701140>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br