

WP 07T/XC - Web panel

2701556

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2701556>



Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Web panel, 17.8 cm / 7"-TFT display (Touchscreen industrial resistente), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 cores, Arm9™, 184 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, MicroBrowser, sem sistema de bus.

Suas vantagens

- Elevada resistência ao desgaste da dianteira
- Elevada compatibilidade química (sonda de vidro)
- Elevado grau de proteção: IP67 (lado frontal)
- Resistência a UV
- Faixa de temperatura ampliada -20 °C ... +70 °C
- Display legível à luz solar
- Troca fácil de equipamento - O projeto de visualização é salvo no PLC
- Energicamente eficiente mediante a iluminação de fundo LED
- Breve tempo de colocação em funcionamento
- Dianteira neutra
- Montagem simples, profundidade de montagem reduzida e formato compacto

Dados comerciais

Código	2701556
Unidades por embalagem	1 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave de produto	DRCACD
GTIN	4046356784665
Peso por unidade (inclusive embalagem)	1.000 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1.000 g
País de origem	DE

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Painel de operação
-----------------	--------------------

Dados do computador

Processador	Arm9™, 184 MHz
Sistema operacional	Windows® CE 5.0
Memória	128 MB SDRAM
Memória de dados	Flash, 64 MB

Tela

Tipo de tela	17.8 cm / 7"-TFT
Legibilidade à luz solar	sim
Resolução de tela	800 x 480 Pixel (WVGA)
Tecnologia tátil	Touchscreen industrial resistente
Tipo de iluminação da tela	LED
Luminosidade	350 cd/m ² típico (regulável)
MTBF	40000 h
Linha de cores	65536 cores

Interfaces

Interfaces	2x USB Host 2.0
Rede	1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45
Sistema Bus	sem sistema de bus

Características do sistema

Software do usuário	MicroBrowser
---------------------	--------------

Características elétricas

Alimentação

Peça de rede	24 V DC ±20 %
--------------	---------------

Alimentação

Consumo de corrente	6 W
---------------------	-----

Montagem

Tipo de montagem	Montagem frontal
------------------	------------------

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP67 (frontal), IP20 (traseiro)
Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-30 °C ... 80 °C

Umidade do ar admissível (funcionamento)	20 % ... 85 % (sem condensação) lado frontal; sem condensação
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	20 % ... 85 % (sem condensação) 5 % ... 95 % (lado frontal; sem condensação)
Choque	DIN EN 60068-2-27
Vibração (funcionamento)	DIN EN 60068-2-6

Medidas

Largura	234 mm
Altura	173 mm
Profundidade	47 mm

Medida externa

Largura / Altura / Profundidade	234 mm / 173 mm / 5 mm (Dimensões da placa frontal)
---------------------------------	---

Medidas de montagem

Largura / Altura / Profundidade de montagem	200 mm / 140 mm / 42 mm (Corte de montagem)
---	---

WP 07T/XC - Web panel

2701556

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2701556>



Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br