

ME MAX B-17,5 GN - Tampa cega



2706991

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2706991>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa para trilho de fixação, Tampa cega, para pontos de conexão não equipados, largura: 15 mm, altura: 21,6 mm, profundidade: 8,1 mm, cor: verde (semelhante RAL 6021)

Suas vantagens

- Montagem simples e sem ferramentas
- Plástico de acordo com a UL94 V0: para maiores requisitos de inflamabilidade

Dados comerciais

Código	2706991
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	ACHA
Chave de produto	ACHABZ
GTIN	4017918895280
Peso por unidade (inclusive embalagem)	1 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	1 g
País de origem	DE

ME MAX B-17,5 GN - Tampa cega

2706991

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2706991>



Dados técnicos

Avisos

Instrução de montagem:	Observe a nota para o usuário na área de downloads.
------------------------	---

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Tampa cega
Tipo de caixa	Caixa para trilho de fixação
Série de caixas	ME-MAX
Família de produtos	ME MAX 17,5..
Versão	Tampa cega, para pontos de conexão não equipados
Abertura para ventilação disponível	não

Medidas

Largura	15 mm
Altura	21,6 mm
Profundidade	8,1 mm

Dados de material

Cor (Caixa)	verde (RAL 6021)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
CTI conforme IEC 60112	600
Material caixa	PA
Condições da superfície	não tratado

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Código IP máximo a ser alcançado	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 105 °C (dependendo da potência de dissipação)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 100 °C
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte)	80 %

Montagem

Tipo de montagem	Travamento
------------------	------------

Especificações de embalagem

Tipo de embalagem	Saco com fecho reutilizável
-------------------	-----------------------------

ME MAX B-17,5 GN - Tampa cega

2706991

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2706991>



Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2706991>



UL certificado

ID de certificação: E240868

ME MAX B-17,5 GN - Tampa cega

2706991

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2706991>



Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

ME MAX B-17,5 GN - Tampa cega

2706991

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2706991>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br