

ME B-SA/NS 35 BK - Cobertura



2713052

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2713052>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Proteção dos terminais, 1 tira cobre até 12 pontos de terminal, para lado do conector ME-BUS (lado do soquete)



Suas vantagens

- Montagem simples e sem ferramentas
- Classe de inflamabilidade V0 conforme UL 94

Dados comerciais

Código	2713052
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	ACHA
Chave de produto	ACHACZ
GTIN	4017918908201
Peso por unidade (inclusive embalagem)	5,22 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	4,49 g
País de origem	DE

ME B-SA/NS 35 BK - Cobertura



2713052

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2713052>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Tampa cega
Tipo de caixa	Caixa para trilho de fixação
Série de caixas	ME
Abertura para ventilação disponível	não

Medidas

Largura	14,5 mm
Altura	91,1 mm
Profundidade	17,9 mm
Profundidade a partir da borda superior do trilho de fixação	15,2 mm

Dados de material

Cor (Caixa)	preto (RAL 9005)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	PA
Condições da superfície	não tratado

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Código IP máximo a ser alcançado	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 105 °C (dependendo da potência de dissipação)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 100 °C
Umidade relativa do ar (armazenamento/transporte)	80 %

Montagem

Tipo de montagem	Encaixe
------------------	---------

ME B-SA/NS 35 BK - Cobertura

2713052

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2713052>



Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2713052>



UL certificado

ID de certificação: E240868

ME B-SA/NS 35 BK - Cobertura



2713052

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2713052>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br