

EG 45-GMFP/PC GY - Peça inferior da caixa



2735386

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2735386>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Parte inferior da caixa, com travamento metálico da base e abertura de teste com tampa lateral

Suas vantagens

- Montagem sem ferramenta

Dados comerciais

Código	2735386
Unidades por embalagem	10 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	ACHC
Chave de produto	ACHCGA
GTIN	4017918572167
Peso por unidade (inclusive embalagem)	60,77 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	60 g
País de origem	PL

EG 45-GMFP/PC GY - Peça inferior da caixa



2735386


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2735386>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Parte inferior da caixa
Tipo de caixa	Caixa de montagem
Série de caixas	EG
Família de produtos	EG...G
Formato	Peça inferior da caixa com abertura de teste com tampa lateral, necessária para completar o módulo da cobertura da caixa
Número de pólos	16
Número de polos máx.	0)
Versão	Parte inferior da caixa, com travamento metálico da base e abertura de teste com tampa lateral
Abertura para ventilação disponível	não

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	45 mm
Altura	75 mm

Design de placa de circuito impresso

Espessura da placa de circuito impresso	1,4 mm ... 1,8 mm
---	-------------------

Dados de material

Cor (Caixa)	cinza janelado (RAL 7040)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material caixa	PC
Condições da superfície	não tratado

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Código IP máximo a ser alcançado	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 105 °C (dependendo da potência de dissipação)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 100 °C

Dados da placa de circuito impresso

EG 45-GMFP/PC GY - Peça inferior da caixa



2735386

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2735386>

Espessura da placa de circuito impresso	1,4 mm ... 1,8 mm
---	-------------------

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
------------------	-------------------------------

EG 45-GMFP/PC GY - Peça inferior da caixa



2735386

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2735386>



Desenhos

Desenho de medidas




EG 45-GMFP/PC GY - Peça inferior da caixa



2735386

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2735386>

Desenho de medidas




lado de componentes, com utilização de peça superior de dois andares


EG 45-GMFP/PC GY - Peça inferior da caixa

2735386

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2735386>



válido para placa de circuito impresso 1; 3; 5 e 6, vide desenho expandido




válido para placa de circuito impresso 7 e 12, vide desenho expandido

EG 45-GMFP/PC GY - Peça inferior da caixa

2735386

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2735386>




válido para placa de circuito impresso 10, vide desenho expandido

EG 45-GMFP/PC GY - Peça inferior da caixa

2735386

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2735386>




válido para placa de circuito impresso 13

EG 45-GMFP/PC GY - Peça inferior da caixa

2735386

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2735386>



válido para placa de circuito impresso 14

EG 45-GMFP/PC GY - Peça inferior da caixa



2735386

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2735386>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2735386>



UL certificado

ID de certificação: E240868

EG 45-GMFP/PC GY - Peça inferior da caixa



2735386

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2735386>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EG 45-GMFP/PC GY - Peça inferior da caixa



2735386

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2735386>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br