

EG 45-G/ABS GN - Peça inferior da caixa



2764140

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764140>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Caixa de montagem, Parte inferior da caixa, com base de encaixe, sem fendas de ventilação, largura: 45 mm, altura: 75 mm, cor: verde (semelhante RAL 6021), conexão transversal: sem conector bus, número de polos conector transversal: irrelevante

Suas vantagens

- Montagem sem ferramenta

Dados comerciais

Código	2764140
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	ACHC
Chave de produto	ACHCGA
Página de catálogo	Página 719 (C-1-2013)
GTIN	4017918065850
Peso por unidade (inclusive embalagem)	54,73 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	53,19 g
País de origem	PL

EG 45-G/ABS GN - Peça inferior da caixa

2764140


<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764140>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Parte inferior da caixa
Tipo de caixa	Caixa de montagem
Série de caixas	EG
Família de produtos	EG...G
Formato	Peça inferior da caixa, fechado, necessária para completar o módulo da cobertura da caixa
Número de pólos	16
Número de polos máx.	0)
Versão	Parte inferior da caixa, com base de encaixe
Abertura para ventilação disponível	não

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	45 mm
Altura	75 mm

Design de placa de circuito impresso

Espessura da placa de circuito impresso	1,4 mm ... 1,8 mm
---	-------------------

Dados de material

Cor (Caixa)	verde (RAL 6021)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material caixa	ABS
Condições da superfície	não tratado

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Código IP máximo a ser alcançado	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 80 °C (dependendo da potência de dissipação)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 80 °C

Dados da placa de circuito impresso

Espessura da placa de circuito impresso	1,4 mm ... 1,8 mm
---	-------------------

EG 45-G/ABS GN - Peça inferior da caixa



2764140

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764140>

Montagem

Tipo de montagem	Montagem em trilho de fixação
------------------	-------------------------------

EG 45-G/ABS GN - Peça inferior da caixa



2764140

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764140>



Desenhos

Desenho de medidas




EG 45-G/ABS GN - Peça inferior da caixa



2764140

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764140>

Desenho de medidas




lado de componentes, com utilização de peça superior de dois andares


EG 45-G/ABS GN - Peça inferior da caixa

2764140

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764140>



válido para placa de circuito impresso 1; 3; 5 e 6, vide desenho expandido




válido para placa de circuito impresso 7 e 12, vide desenho expandido

EG 45-G/ABS GN - Peça inferior da caixa

2764140

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764140>




válido para placa de circuito impresso 10, vide desenho expandido

EG 45-G/ABS GN - Peça inferior da caixa

2764140

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764140>




válido para placa de circuito impresso 13

EG 45-G/ABS GN - Peça inferior da caixa

2764140

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764140>



válido para placa de circuito impresso 14

EG 45-G/ABS GN - Peça inferior da caixa



2764140

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764140>

Certificações

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764140>



UL certificado

ID de certificação: E240868

EG 45-G/ABS GN - Peça inferior da caixa



2764140

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764140>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EG 45-G/ABS GN - Peça inferior da caixa



2764140

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2764140>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

EF3.0 Mudanças climáticas

CO2e kg	0,102 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br