

OPTOSUB-PLUS-G/IN - Conversor com conector de fibra óptica



2799623

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2799623>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Adaptador INTERBUS/fibra óptica, para conversão da interface Remote-IN para fibra de vidro, tecnologia de conexão: B-FOC

Dados comerciais

Código	2799623
Unidades por embalagem	1 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave de produto	DNC282
GTIN	4017918129729
Peso por unidade (inclusive embalagem)	45,2 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	31,19 g
País de origem	DE

OPTOSUB-PLUS-G/IN - Conversor com conector de fibra óptica



2799623

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2799623>

Dados técnicos

Avisos

Restrição de uso

Nota EMC	EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download
----------	---

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conversor de mídia
-----------------	--------------------

Características elétricas

Alimentação

Tensão nominal de alimentação	nenhum, alimentação do canal de dados
Consumo de corrente típico	tip. 30 mA

Interfaces

Sinal	INTERBUS
Canais de transmissão	2 (1/1), RxD, TxD; totalmente duplex

Dados: condutor de fibra óptica óptico

Potência de transmissão	25,12 μ W (-16 dBm com 50/125 μ m)
	25,12 μ W (-16 dBm com 62,5/125 μ m)
Comprimento máx. de transmissão incl. 3 dB de reserva de sistema	3300 m (com F-G 50/125 2,5 dB/Km)
	57 m (com F-G 50/125 3,0 dB/Km)
	2300 m (com F-G 50/125 3,4 dB/Km)
Tipo de conexão	B-FOC (ST®)
Comprimento de onda	850 nm
Sensibilidade de recepção mínima	-27 dBm
Meio de transmissão	Fibra de vidro multimodo

Dados: Interface RS-485, INTERBUS conforme EN 50254

Taxa de transmissão serial	500 kBit/s
Tipo de conexão	9 Suportes D-SUB
Meio de transmissão	Cobre

Medidas

Largura	16,3 mm
Altura	57 mm
Profundidade	31,3 mm

Dados de material

Material (Caixa)	ABS (Metalizado)
------------------	------------------

OPTOSUB-PLUS-G/IN - Conversor com conector de fibra óptica



2799623

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2799623>

Cabos/condutores

Condutor de fibra óptica

Tipos de fibra	50/125 µm
	62,5/125 µm
	Fibra de vidro

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	0 °C ... 55 °C
--------------------------------------	----------------


OPTOSUB-PLUS-G/IN - Conversor com conector de fibra óptica

2799623

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2799623>

Desenhos

Desenho de conexão



OPTOSUB-PLUS-G/IN - Conversor com conector de fibra óptica



2799623

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2799623>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS

Sim, Sem regras de exceção

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br