

BNC-DV 75 - Conector/Adaptador



2805083

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2805083>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Conector BNC, 2 polos, em dois níveis, para montagem no NS 32 ou NS 35/7,5, resistência de onda: 75 Ω

Suas vantagens

- Identificação individual
- Com estrutura isolada sobre o trilho de fixação
- Para cabos coaxiais
- Montável sobre trilho, alinhável

Dados comerciais

Código	2805083
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BE5Z
Chave de produto	BE5ZWX
GTIN	4017918074579
Peso por unidade (inclusive embalagem)	52,93 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	52,93 g
País de origem	PL

BNC-DV 75 - Conector/Adaptador



2805083

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2805083>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Acoplamento do flange
Número de pólos	2

Dados de conexão

Tipo de conexão	BNC 75 Ω
-----------------	-----------------

Medidas

Largura	22 mm
Altura	90 mm
Comprimento	42,5 mm

Dados de material

Cor	cinza (RAL 7042)
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Material caixa	PA

Circuito de proteção

Faixa de frequência	0 GHz ... 3 GHz
Relação de ondas estacionárias VSWR no sistema de 75 Ohm	< 1,10 (3 GHz)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, - 60 °C até +70 °C)
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %

Montagem

Tipo de montagem	NS 35/7,5
------------------	-----------

BNC-DV 75 - Conector/Adaptador



2805083

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2805083>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

BNC-DV 75 - Conector/Adaptador

2805083

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2805083>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim, Sem regras de exceção
--	----------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%
---	--

Phoenix Contact 2025 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br